

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Neutral Sanitary Silicone 350

Neutralus silikonas, skirtas sanitarinėms patalpoms ir vėdinimo įrengimams sandarinti. Sudėtyje esantis fungicidas užtikrina atsparumą pelėsiui. Stingsta reaguodamas su aplinkoje esančia drėgme ir sudaro lanksčią gumą.

- Atsparus pelėsiui, UV ir senėjimo procesams.
- Atsparus buitinei chemijai.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Nenutekantis vertikaloje jungtyje.
- Lengvai atliekamas darbas.

Naudojimo sritys

- Apdailos ir sandarinimo darbai sanitarinėse patalpose ir aplink ventiliacijos įrenginius.
- Užpildymo, sandarinimo, stiklinimo darbai lauke ir viduje.
- Siūlių tarp keraminių grindų ir sienų, kriauklių, unitazų, vonių ir dušo padėklų bei dušo sienelės jungčių sandarinimas.
- Jungčių tarp langų ir durų rėmų sandarinimas nuo atmosferos pokyčių.

Sukimba su

Betonu, mūru, medžiu, plytomis, aliuminiu (lakuotu, anoduotu, dažytu), cinkuotu plienu, PVC, stiklu, keramika, dauguma plastikų.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu nuo +5°C iki +40°C.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, ant jų neturi būti dulkių, atsilupusių dalelių ir jie turi būti neriebaluoti. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti tirpikliu ir švaria, nesipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste.

Naudojimo būdas

Plastikinis patronas: nupjaukite srieginį patrono galą ir užsukite aplikatorių, kuris yra skirtas silikonui nukreipti. Nukirpkite srieginį galą taip, kad susidarytų tinkama anga. Įdėkite patroną kartu su aplikatoriumi į pistoletą ir kelis kartus paspausdami pistoleto gaiduką užpildykite aplikatorių silikonu.

Folinė pakuotė: atidarykite folinės pakuotės galą ir įdėkite pakuotę į pistoletą taip, kad dozavimo antgalis uždengtų atvirą dalį. Uždėkite dozavimo antgalį ant atviro galo ir užsukite dangtelį, kad uždarytumėte. Nupjaukite antgalį, kad susidarytų tinkama anga sandarikliui dozuoti.

Tepkite silikoną jungtyje pakartotinai ir tolygiai spausdami pistoleto gaiduką ir tempdami antgalį išilgai jungties. Užtepę paviršių išlyginkite tinkamu įrankiu (pvz., mentele) ir pašalinkite medžiagos perteklių. Jei reikia apsaugoti gretimą jungties paviršių nuo dėmių, klijuokite apsauginę dažymo juostą. Prieš susiformuojant silikono plėvelei, reikia nuimti apsaugines dažymo juostas.

Platesnėse ir judančiose jungtyse kaip atraminę medžiagą naudokite apvalią sandarinimo tarpinę, kad būtų užtikrintas tinkamas sandariklio jungties storis ir forma bei išvengta tripusio sukibimo.

Darbo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Stingimo metu užtikrinkite, kad ant paviršiaus nepatektų priemaišų ir kad mechaninis krūvis nepažeistų jungties paviršiaus.

Valymas

Nesustingusį silikoną galima valyti tirpikliais, tokiais kaip vaitspiritas, acetonas arba specialiomis valymo servetėlėmis „Penosil Cleaning Wipes 941“.

Sustingusį silikoną galima pašalinti mechaniškai. Jei reikia, naudokite silikono valiklį.

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Cheminė sudėtis: oksimas		
Tankis (DIN 53 479-B)	g/ml	0,99
Lipnus paviršius	minutės	nuo 2 iki 4
Plėvelės susiformavimo laikas	minutės	nuo 5 iki 8
Sustingimo laikas	mm/24h	nuo 2,0 iki 2,5
Tūrio pokytis (ISO10563)		<20
Atsparumas srautui (ISO 7390)	mm	0
Mikrobiologinio augimo intensyvumas, (ISO 846)		0+
Naudojimo temperatūra	°C	nuo iki +5 iki +40
Atsparumas temperatūrai	°C	nuo -40 iki +100
Galiojimo laikas	mėnesis	18
Kietumas (pagal Šora) (ISO 868)		nuo 20 iki 25
Sustingusio silikono savybės		
E-Modulis ties 100 % pailgėjimu (ISO 8339)	N/mm ²	nuo 0,2 iki 0,35
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	N/mm ²	nuo 0,25 iki 0,5
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO 8339)	%	>200
E-Modulis ties 100 % pailgėjimu (ISO 37)	N/mm ²	nuo 0,34 iki 0,38
Tempiamasis stipris (ISO 37)	N/mm ²	nuo 1,1 iki 1,6
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO 37)	%	>400

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Techninės klasifikacijos ir sertifikatai

Silikonas skirtas naudoti sanitarinėse patalpose.
EN 15651-3:2012: Tipas S: KLASĖ S1

Spalva

Bespalvė

Pakuotė

280 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.
600 ml folinė pakuotė, 20 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

Apribojimai

- Nenaudokite ant bituminių paviršių arba ant statybinių medžiagų, iš kurių gali išsiskirti alyvos, plastifikatoriai ar tirpikliai (pvz., natūralios gumos, chloropreno, EPDM ir kt.).
- Dėl daugybės galimų polikarbonatų įvairovės pirmiausia atlikti išankstinį suderinamumo ir sukibimo testą.
- Nesukimba su PE (polietilenu), PP (polietilenu), PTFE (Teflon®).
- Nerekomenduojame šio produkto naudoti natūralaus akmens jungčių sandarinimui.
- Dėl galimų medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti preliminarų suderinamumo testą. Jei reikia, paviršių nugaruntuokite, kad būtų geresnis sukibimas.
- Dėl galimo poveikio aplinkiniams paviršiams naudojimo metu arba po, rekomenduojame visada pirmiausia išbandyti produktą.

- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą!
- Dėl galimo poveikio aplinkiniams paviršiams naudojimo metu arba po, rekomenduojame visada pirmiausia išbandyti produktą.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą!

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.